



Espacement requis pour la coulisse de chaque côté du tiroir
Minimum displacement required on each side of the drawer




Installer la coulisse en retrait de 2 mm du chant avant
Backset the slide 2 mm from the front edge



Visser dans les trous des plaques flexibles pour un meilleur mouvement de la coulisse. Pour ajuster la coulisse en profondeur, vissez dans les trous allongés.

Fix the slide through the most flexible hole on the breather tab for best slide performance. For depth adjustments use oblong holes.




Pour ajuster la coulisse en hauteur, vissez dans les trous allongés. Verrouiller l'ajustement en visant dans les trous rond.


For height adjustments use oblong holes. Lock the adjustments in place by screwing in a round hole.

Installation sur le tiroir.

Installation of drawer member





Vis recommandées pour éviter tout frottement entre les chariot et vis.
Recommended screws to avoid contact between carriage and screws.



Alligner le chariot de billes vers l'avant de la coulisse et insérer le tiroir.

Pull the ballbearing carriage to the front of the slide and insert the drawer.



Spécifications

- Type de coulisse: À billes
- Type de fermeture: standard
- Extension: Complète
- Capacité de charge: 45 kg (100 lb)
- Installation : 12,7 mm (1/2") de chaque côté
- Tolérance : + 0,75 mm (1/32")
- Compatible avec le système 32
- Levier de détachement

Specifications

- Slide type: Ball bearing slide
- Closing type: standard
- Extension type: Full extension
- Load capacity: 45kg (100 lb)
- Installation: 12.7 mm + 0.75 mm (1/2") each side
- Tolérance : + 0,75 mm (1/32")
- System 32 compatible
- Lever disconnect

	L1	L2	EXT.	A	B	C	D	E	F	G	H
COU-32401300	300	289	250	64					70	35	48
COU-32401350	350	346	350	64	160			128	128	35	48
COU-32401400	400	396	401	64	160		64	160	160	35	48
COU-32401450	450	446	450	64	160	128	64	160	192	35	48
COU-32401500	500	496	500	64	160	128	64	192	224	35	48
COU-32401550	550	546	550	64	160	128	64	224	224	35	48
COU-32401600	600	596	600	64	160	128	128	256	256	35	48
COU-32401650	650	646	650	64	160	128	192	288	288	35	48
COU-32401700	700	696	700	64	160	128	192	288	320	35	48