



Espacement requis pour la coulisse de chaque côté du tiroir
Minimum displacement required on each side of the drawer




Installer la coulisse en retrait de 2 mm du chant avant
Backset the slide 2 mm from the front edge



Visser dans les trous des plaques flexibles pour un meilleur mouvement de la coulisse. Pour ajuster la coulisse en profondeur, vissez dans les trous allongés.

Fix the slide through the most flexible hole on the breather tab for best slide performance. For depth adjustments use oblong holes.




Pour ajuster la coulisse en hauteur, vissez dans les trous allongés. Verrouiller l'ajustement en vissant dans les trous rond.


For height adjustments use oblong holes. Lock the adjustments in place by screwing in a round hole.

Installation sur le tiroir.

Installation of drawer member




Vis recommandées pour éviter tout frottement entre les chariot et vis.
Recommended screws to avoid contact between carriage and screws.



Alligner le chariot de billes vers l'avant de la coulisse et insérer le tiroir.

Pull the ballbearing carriage to the front of the slide and insert the drawer.



Spécifications

- Type de coulisse: À billes
- Type de fermeture: Amortie
- Extension: Complète
- Capacité de charge: 45 kg (100 lb)
- Installation : 12,7 mm (½" +) de chaque
- Tolérance : + 0,75 mm (½")
- Compatible avec le système 32
- Levier détachement

Specifications

- Slide type: Ball bearing slide
- Closing type: Soft close
- Extension type: Full extension
- Load capacity: 45 kg (100 lb)
- Installation: 12.7 mm + 0.75 mm (½" + ½") each side
- Tolerance : + 0,75 mm (½")
- System 32 compatible
- Lever disconnect

	L1	L2	EXT.	A	B	C	D	E	F	G	H
COU-32403300	300	289	250	64			64		161	48	35
COU-32403350	350	339	315	64	64		96		147	48	35
COU-32403400	400	389	380	64	96		160		145	48	35
COU-32403450	450	439	450	64	96	64	160		131	48	35
COU-32403500	500	489	500	64	128	96	192		117	48	35
COU-32403550	550	539	550	64	160	96	192	352	135	48	35
COU-32403600	600	589	600	64	192	128	224	384	121	48	35
COU-32403650	650	639	650	64	192	160	224	448	139	48	35
COU-32403700	700	689	700	64	192	192	224	512	157	48	35